

## NIHONKOUKI 日本光器 測定顯微鏡操作超簡單!

The measuring microscope of Nihonkouki is very simple to operate.  
You can save values and images

總代理 聚廣盛實業股份有限公司  
SEYUMA Co., Ltd.  
TEL: 02-2697-2378 曾先生

經銷商 佳準科技股份有限公司  
PRO-PII Technology Corp.  
TEL: 02-8797-3606 林益富 分機 212

### DSM - I 型 超小型生物顯微鏡 倒立型

SUPER-COMPACT PORTABLE INVERTED BIOLOGICAL MICROSCOPE INVERTED TYPE

| 產品<br>Product            | 標準樣式<br>Standard Specification                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 目鏡<br>Eyepiece Lens      | 10x                                                                     |
| 物鏡<br>Objective Lens     | 4x, 10x, 40x                                                            |
| 鏡筒<br>Bodytube           | 單眼<br>Cyclopean eye                                                     |
| 旋轉器<br>Revolver          | 3 個<br>Three                                                            |
| 聚焦調整<br>Focus Adjustment | 載物台上下移動 (微動)<br>Stage up and down motion (move slightly)                |
| 配件<br>Accessory          | 專用鋁箱<br>Aluminum case                                                   |
| 選配<br>Option             | 照明裝置 ※請另備乾電池<br>Lighting system ※Please prepare the battery separately. |
| 尺寸・重量<br>Size / Weight   | 110mm ( H ) x 50mm ( W ) x 150mm ( D ) · 900g                           |



## 超小型位相差顯微鏡

### COMPACT PORTABLE INVERTED PHASE-CONTRAST MICROSCOPE

#### DSM- II 型 超小型位相差顯微鏡

COMPACT PORTABLE INVERTED PHASE-CONTRAST MICROSCOPE

| 產品<br>Product            | 標準樣式<br>Standard Specification                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| 綜合倍率<br>Magnification    | 100x ( 50x, 200x, 400x, 800x )                           |
| 目鏡<br>Eyepiece Lens      | 10x ( 5x, 20x )                                          |
| 物鏡<br>Objective Lens     | 10x ( 20x, 40x )                                         |
| 鏡筒<br>Bodytube           | 單眼<br>Cyclopean eye                                      |
| 聚焦調整<br>Focus Adjustment | 載物台上下移動 (微動)<br>Stage up and down motion (move slightly) |
| 光源電源<br>Power supply     | USB 埠 樣式 ※DC5V1A<br>USB port                             |
| 尺寸・重量<br>Size / Weight   | 190mm ( H ) x 50mm ( W ) x 150mm ( D ) · 1.1kg           |
| 選配<br>Option             | 機械式載物台 濾片 (藍, 綠, 白)<br>Mechanical Stage Filter           |



#### 可應用於：

- 齒科方面之細菌檢查.
- 鑑定孢子、浮游植物
- 原生動物鑑定
- 鑑定細菌、真菌、蟎等
- 機械用油之品質變化與乳化檢查  
(例如: 銑床用機械用油)